

Garant**Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 1.7/16pouce****Données de commande**

N° commande	642132 1.7/16
GTIN	4062406310448
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture	1.7/16 pouce
Longueur	50 mm
Ø côté réception	48 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Type de produit

Douille