

**Garant****Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	642132 1/2
GTIN	4062406310295
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

**Ouvertures de clé à tolérances étroites** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Longueur	38 mm
Ø côté réception	19,1 mm
Ouverture	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

