

Garant**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 7/8pouce****Données de commande**

N° commande	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	29,9 mm
Ouverture	7/8 pouce
Longueur	77 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3710
Norme	ASME B 107.5M
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3709

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille