

**Douille 12 pans, 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	630962 3/8
GTIN	4062406310936
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ouverture	3/8 pouce
Ø côté réception	14,5 mm
Longueur	24,8 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille

