

**Douille 12 pans, 3/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 1.7/8pouce****Données de commande**

N° commande	644602 1.7/8
GTIN	4062406313067
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carrés conducteurs femelles avec alésage et bouton de déverrouillage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	64 mm
Longueur	68 mm
Ouverture	1.7/8 pouce
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

