

DYMO**Etiqueteuse électronique, Type: LM280F****Données de commande**

N° commande	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Classe d'article	08U

Description**Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi.

Remarque(s):

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**

Description technique

Longueur	206 mm
Hauteur d'écriture maximale	8,1 mm
Largeur	108 mm

Couleur d'écriture	noir
Cassette adaptée	D1
Nombre de caractères visibles sur l'écran	2×14
Nombre de lignes de texte	2
Type de clavier	AZERTY
Type de découpe ruban	manuel
Nombre taille caractère	3
Type	LM280F
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12 mm
Nombre largeur caractère	2
Nombre de caractères/symboles disponibles	220
Nombre de styles	6
Adaptateur secteur	avec
Particularité	USB
Poids, batterie comprise	323 g
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Hauteur	41 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	Dymo 280 AZERTY
Type de produit	Etiqueteuse électronique

Accessoires

Cassette 6 mm×7 m, polyester Type W	085530 W
Cassette 12 mm×7 m, polyester Type W	085520 W
Cassette 12 mm×7 m, polyester Type Y	085520 Y
Cassette 19 mm×7 m, polyester Type T	085550 T
Cassette 19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W

Cassette12 mm×7 m, polyester Type R	085520 R
Cassette9 mm×7 m, polyester Type W	085540 W
Cassette9 mm×7 m, polyester Type Y	085540 Y
Cassette24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Cassette24 mm×7 m, polyester Type W	085560 W
Cassette19 mm×7 m, polyester Type W	085550 W
Cassette12 mm×7 m, polyester Type T	085520 T
Cassette19 mm×7 m, polyester Type Y	085550 Y
Cassette19 mm×7 m, polyester Type R	085550 R
Cassette24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R