

## PRYOR

**Jeu de lettres à frapper, 27 pièces Police normale A – Z, &, Hauteur écriture: 4mm**



### Données de commande

N° commande	085430 4
GTIN	5022044002524
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Poinçon de précision hautes performances**, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

**Police normale:** le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

Longueur totale	70 mm
Epaisseur corps	9,5
Hauteur écriture	4 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/W mm	085431 4/W
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/E mm	085431 4/E
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/L mm	085431 4/L
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/U mm	085431 4/U
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/D mm	085431 4/D
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/A mm	085431 4/A
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/M mm	085431 4/M
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/H mm	085431 4/H
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/P mm	085431 4/P
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/Y mm	085431 4/Y
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/V mm	085431 4/V
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/N mm	085431 4/N
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/G mm	085431 4/G

Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/B mm	085431 4/B
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/Z mm	085431 4/Z
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/& mm	085431 4/&
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/I mm	085431 4/I
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/F mm	085431 4/F
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/X mm	085431 4/X
Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/O mm	085431 4/O
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/K mm	085431 4/K
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/R mm	085431 4/R
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/Q mm	085431 4/Q
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/S mm	085431 4/S
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/T mm	085431 4/T
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/C mm	085431 4/C
Lettre à frapper – individuellePolice normale A – Z Hauteur écriture / caractère 4/J mm	085431 4/J