



## Tournevis à cliquet pneumatique, Type: W2630



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 079121 W2630  |
| GTIN             | 7322590034153 |
| Classe d'article | 03R           |

### Description

**Exécution:**

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Tournevis à cliquet réversible compact avec régulation de la vitesse de rotation; carter composite en fibres de verre pour une bonne isolation contre le froid. Evacuation de l'air pivotante à 360°.

**Pièce(s) de rechange:**

**Sélection de kits d'entretien:** Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Niveau sonore                        | 86 dB(A)   |
| Ø vissage maximal (8.8–12.9)         | M14        |
| Référence fabricant                  | W2630      |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 10 mm      |
| Longueur                             | 307 mm     |
| Dimensions du porte-outils           | 1/2 pouce  |
| Plage de couples                     | 25 - 80 Nm |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Quantité maximale d'air absorbé | 660 l/min             |
| Vitesse de rotation max.        | 200 min <sup>-1</sup> |
| Poids                           | 1,2 kg                |
| Vibrations maximales suivant EN | 10,5 m/s <sup>2</sup> |
| Raccord pneumatique             | 1/4 pouce             |
| Raccord fileté                  | BSP                   |
| Type de produit                 | Visseuses             |