



Tournevis à cliquet pneumatique, Type: W2621



Données de commande

N° commande	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Tournevis à cliquet réversible compact avec régulation de la vitesse de rotation; carter composite en fibres de verre pour une bonne isolation contre le froid. Evacuation de l'air pivotante à 360°.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Poids	1,1 kg
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vitesse de rotation max.	170 min ⁻¹
Longueur	271 mm
Niveau sonore	87 dB(A)
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M12

Plage de couples	5 - 68 Nm
Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min
Vibrations maximales suivant EN	15 m/s ²
Référence fabricant	W2621
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses