

PRYOR

Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 5/Omm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085481 5/O |
| GTIN | 5022044022096 |
| Classe d'article | 08W |

Description

Exécution:

Référence 1,5/* à 5/* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).
Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

Remarque(s):

L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Description technique

| | |
|----------------------|----------|
| Caractère | O |
| Hauteur écriture | 5 mm |
| Largeur caractère | 4,8 mm |
| Hauteur caractère | 8 mm |
| Profondeur caractère | 19,05 mm |

Type de produit

Poinçons à marquer manuels