

DYMO**Étiqueteuse électronique, Type: LM420P****Données de commande**

N° commande	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Classe d'article	08U

Description**Exécution:**

Étiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. Imprimante compacte avec **clavier ABC** et grand affichage de 4 lignes avec rétroéclairage et aperçu avant impression. Port USB.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi.

Remarque(s):

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**

Description technique

Nombre de caractères visibles sur l'écran	4×30
Nombre de lignes de texte	1 – 4

Type de découpe ruban	manuel
Hauteur d'écriture maximale	14,9 mm
Largeur	104 mm
Nombre de caractères/symboles disponibles	325
Nombre largeur caractère	8
Longueur	215 mm
Cassette adaptée	D1
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12; 19 mm
Type	LM420P
Adaptateur secteur	avec
Nombre taille caractère	7
Couleur d'écriture	noir
Nombre de styles	12
Type de clavier	ABC
Particularité	USB
Poids, batterie comprise	415 g
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Hauteur	57 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	420P
Type de produit	Etiqueteuse électronique

Accessoires

Cassette 12 mm×7 m, polyester Type R	085520 R
Cassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Cassette 12 mm×7 m, polyester Type Y	085520 Y
Cassette 9 mm×7 m, polyester Type Y	085540 Y

Cassette19 mm×7 m, polyester Type T	085550 T
Cassette24 mm×7 m, polyester Type W	085560 W
Cassette19 mm×7 m, polyester Type Y	085550 Y
Cassette24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Cassette19 mm×7 m, polyester Type R	085550 R
Cassette12 mm×7 m, polyester Type T	085520 T
Cassette12 mm×7 m, polyester Type W	085520 W
Cassette19 mm×3,5 m, nylon Type W	085516 W
Cassette6 mm×7 m, polyester Type W	085530 W
Cassette9 mm×7 m, polyester Type W	085540 W
Cassette19 mm×7 m, polyester Type W	085550 W