



Visseuse débrayable pneumatique, Type: S2426L



Données de commande

N° commande	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

- **Débrayage précis et sans usure.**
- **Précision de couple élevée.**

Convient particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.).

Sans huile – Aucun huileur supplémentaire nécessaire.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Référence fabricant	S2426L
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Quantité maximale d'air absorbé	360 l/min
Niveau sonore	73 dB(A)
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M4
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Poids	0,9 kg
Plage de couples	1,2 - 2,6 Nm
Vitesse de rotation max.	1500 min ⁻¹
Forme	Droit
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord fileté	BSP
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Type de produit	Visseuses