

 Atlas Copco

## Perceuse pneumatique, Type: D2112Q



### Données de commande

N° commande	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide.

#### Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**.

#### Pièce(s) de rechange:

**Sélection de kits d'entretien:** Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

### Description technique

Vibrations maximales suivant EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Vitesse de rotation max.	0 - 5400 min <sup>-1</sup>
Longueur	211 mm
Poids	1 kg
Puissance de décharge	350 W

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Référence fabricant	D2112Q
Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min
Niveau sonore	80 dB(A)
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse