



Visseuse pneumatique, Type: S2326



Données de commande

N° commande	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Visseuse multi-usages avec mandrin hexagonal à changement rapide 1/4 pouce pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.), réversibilité **droite / gauche**.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Niveau sonore	83 dB(A)
Référence fabricant	S2326
Plage de couples	max. 4,5 Nm
Vitesse de rotation max.	2400 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	336 l/min

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	6,3 mm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M6
Poids	0,8 kg
Longueur	178 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Logement pour embouts	F 6,3
Type de produit	Visseuses