

DYMO**Etiqueteuse électronique, Type: LM500TS****Données de commande**

N° commande	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Classe d'article	08U

Description**Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. **Avec écran tactile couleur**, imprime également les graphiques, codes à barres et logos à une résolution de 300 ppp. Profils pour 5 utilisateurs max. **Port USB**.

Utilisation:

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

Livraison:

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. Etiqueteuse électronique LabelManager 500TS, batterie Li-Ion, adaptateur de charge, câble USB.

Remarque(s):

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**
- **Pas de livraison dans tous les pays.**
- **Aucune livraison express possible.**

Description technique

Longueur	190 mm
Couleur d'écriture	noir
Nombre de lignes de texte	1 – 5
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12; 19; 24 mm
Nombre taille caractère	25
Type de clavier	QWERTZ
Type	LM500TS
Nombre de caractères/symboles disponibles	325
Hauteur d'écriture maximale	22 mm
Nombre largeur caractère	2
Largeur	165 mm
Type de découpe ruban	automatique
Cassette adaptée	D1
Adaptateur secteur	avec
Nombre de styles	32
Particularité	USB / code à barres
Poids, batterie comprise	800 g
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Hauteur	95 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	Dymo 500 TS
Type de produit	Etiqueteuse électronique

Accessoires

Cassette 24 mm×7 m, polyester Type Y	085560 Y
Cassette 24 mm×7 m, polyester Type R	085560 R
Adaptateur secteur pour 085500	085570

Cassette 24 mm x 7 m, polyester Type W

085560 W