

**Salopette Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 40****Données de commande**

N° commande	091332 40
GTIN	4030913068589
Classe d'article	06I

Description**Exécution:**

Fraîche et moderne, la collection **Highline** est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.

Salopette avec taille réglable.

- **Poche bavette à rabat et fermeture adhésive.**
- **Boucles de sécurité sur les bretelles.**

Description:

- **Deux poches avant.**
- **Taille élastiquée.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**
- **Double poche pour mètre pliant.**
- **Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésive.**
- **Poche pour téléphone portable.**
- **Deux poches de genou.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Salopette en **bleu bleuet / marine** sous le code art. 091331.

Description technique

Poche pour téléphone portable	oui
Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif	oui
Fermeture encliquetable	Boucles de sécurité sur les bretelles
Taille FR	36
Nombre de poches de genou	2
Nombre de poches latérales	2
Nombre de poches de cuisse	1
Braguette	Fermeture à glissière
Matière	Coton, polyester
Nombre de poches pour mètre pliant	2
Poche bavette	avec rabat et fermeture auto-agrippante
Poches latérales	intérieure
Bas de jambe	droite, ouverte
Taille de confection DE	40
Série	Highline
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir

Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	ardoise / noir
Type de produit	Salopettes

Accessoires

Protège-genoux standard1 paire Type KNEE	091802 KNEE
--	-------------