

**Visseuse débrayable pneumatique, Type: S2450P****Données de commande**

N° commande	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

- **Débrayage précis et sans usure.**
- **Précision de couple élevée.**

Convient particulièrement pour les vissages en série avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3 (voir code art. 674200 et suiv.).

Sans huile – Aucun huileur supplémentaire nécessaire.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Référence fabricant	S2450P
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Quantité maximale d'air absorbé	360 l/min
Plage de couples	2,4 - 5 Nm

Forme	Pistolet
Poids	1,1 kg
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M5
Niveau sonore	78 dB(A)
Vitesse de rotation max.	1100 min ⁻¹
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses