

**DYMO****Etiqueteuse électronique, Type: 4200****Données de commande**

N° commande	085500 4200
GTIN	3501170955970
Classe d'article	08U

**Description****Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. **Robuste imprimante d'étiquettes industrielle** pour l'étiquetage aisé de câbles, tableaux, rayonnages, etc. **Touches d'accès direct** pour les caractères fréquemment utilisés en électrotechnique.

**Utilisation:**

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

**Livraison:**

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. **Sans batterie ni bloc d'alimentation.**

**Remarque(s):**

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**

**Description technique**

Adaptateur secteur	Accessoires
Type de clavier	QWERTZ

Cassette adaptée	RHINO
Largeur	127 mm
Longueur	181 mm
Couleur d'écriture	noir
Nombre taille caractère	7
Hauteur d'écriture maximale	13 mm
Nombre largeur caractère	2
Type de découpe ruban	manuel
Type	Rhino 4200
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12; 19 mm
Nombre de styles	5
Nombre de caractères visibles sur l'écran	11
Nombre de lignes de texte	1 – 4
Nombre de caractères/symboles disponibles	50
Particularité	Mémoire d'étiquettes
Poids, batterie comprise	770 g
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Hauteur	62 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	Rhino 4200
Type de produit	Etiqueteuse électronique

## Accessoires

Cassette 12 mm×3,5 m, nylon Type W	085515 W
Cassette 12 mm×5,5 m, vinyle Type W	085517 W
Adaptateur secteur pour 085500	085570