

Garant**Armoire à rayonnages sans porte, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	945009 2000
GTIN	4062406331993
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	30
Poids	45 kg
Largeur	750 mm
Façades des armoires	ouvert
Hauteur	2000 mm

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Profondeur en G	11
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur	275 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages