

Garant**Armoire à rayonnages sans porte, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	945009 1000
GTIN	4062406331986
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire à rayonnages en 30×11G. Logement de tablettes possible au pas de 25 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires à rayonnages GridLine, voir codes art. 944061, 944065.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur en G	30
Largeur	750 mm
Profondeur en G	11
Hauteur	1000 mm
Façades des armoires	ouvert

Poids	39 kg
Profondeur	275 mm
Hauteur utile	845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire à rayonnages