



Assortiment VDE "speedE® II", jeu 1, Type: 1



Données de commande

N° commande	667268 1
GTIN	4010995443184
Classe d'article	60N

Description

Exécution:

Travail plus rapide grâce au vissage électronique sur 2 niveaux de puissance: 0,4 Nm et 1,0 Nm. Un nouvel éventail d'applications est ainsi disponible. Pour les deux niveaux de puissance, la fonction de protection du matériau intégrée arrête la fonction de vissage dès que le couple de serrage de 0,4 Nm ou 1,0 Nm est atteint. Une poursuite du serrage à la main sans reprise à l'aide du cliquet électronique est possible. La force manuelle de l'utilisateur détermine le couple de serrage maximal. La LED annulaire intégrée garantit un éclairage optimal des vis pendant le vissage. Porte-outils et lames **entièrement isolés jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Livraison:

Manche de tournevis électronique speedE® II
1× slimBit SL 0,6×3,5; longueur de lame: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; longueur de lame: 75 mm.
Chargeur USB (sans adaptateur secteur).
2 batteries Li-Ion rechargeables.
Dans un coffret en plastique robuste L-BOXX® Mini

Description technique

Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
-------	---------------------------------

Présentation dans	Coffret en plastique
Type de batterie	Lithium-ion
Couple de serrage maximal	1 Nm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Nombre de pièces	7
Nombre de batteries incluses	2
Batterie interchangeable	oui
Tension de la batterie	4,2 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Tournevis