



Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: 71150864



Données de commande

N° commande	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec **moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux**. Carter d'engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.

- **Mandrin carré 3/4 pouce.**
- **Couple max. de 1 050 Nm.**
- **avec interface MultiVolt.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX. **Sans batterie ni chargeur**, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de batteries incluses	0
Couple maximal	1050 Nm

Type de batterie	Lithium-ion
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M27
Emballage	Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Nombre de coups	0 - 2200 min ⁻¹
Tension de la batterie	12 V
Tension de la batterie	18 V
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	ASCD 18-1000
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Vibrations maximales suivant EN	12,9 m/s ²
Poids	3 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073835 FE12
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073835 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE12 V	073837 FE12