



Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18TAL



Données de commande

N° commande	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité Le projecteur de chantier offre un éclairage complet à 360 degrés. Solution idéale pour l'éclairage de surfaces ainsi que pour les travaux en hauteur.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	M18TAL-0
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	2200 lm
Nombre de batteries incluses	0

Flux lumineux niveau 2	1100 lm
Zone ATEX	aucune
Tension de la batterie	18 V
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Kit de base batterieHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55