



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 38 pièces, Type: 38



Données de commande

N° commande	630345 38
GTIN	4018754323241
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2,5 – M8. Pour Torx® mâles avec filetage M3 – M8. Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Livraison:

Douilles pour 12 pans: 10 pièces 630950 réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles pour Torx® mâles: 6 pièces 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Douilles tournevis pour Phillips: PH1; PH2

Douilles tournevis pour 6 pans creux: 5 pièces 631710 réf. 3; 4; 5; 6; 8

Douilles tournevis pour Torx® femelles: 9 pièces 631801 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Poignée transversale QR: 1 pièce 633050 réf. 116

Poignée emmanchée QR: 1 pièce 632950 réf. 150

Rallonges QR: 2 pièces 632545 réf. 50; 150

Cardan QR: 1 pièce 633550 réf. 1/4

Cliquet QR: 1 pièce 632355 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Nombre de pièces	38
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	5-13 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Norme	DIN 3124
Matériau	Acier au chrome
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	227 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	57 mm
Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Avec QuickRelease	oui
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631710 5
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX20	631801 TX20

Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	630950 13
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	630950 10
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX25	631801 TX25
Rallonge, 1/4"QuickRelease Longueur totale 50 mm	632545 50
Cliquet de précision réversible, 1/4" avec éjecteurQuickRelease Type 1/4	632355 1/4
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	630950 5,5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631710 3
Poignée transversale, 1/4 pouceQuickRelease Longueur totale 116 mm	633050 116
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX30	631801 TX30
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX9	631801 TX9
Poignée emmanchée 1/4 pouceQuickRelease Longueur totale 150 mm	632950 150
Cardan 1/4 pouceQuickRelease Type 1/4	633550 1/4
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Rallonge, 1/4"QuickRelease Longueur totale 150 mm	632545 150
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	630950 11
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX8	631801 TX8
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 6 mm	631710 6
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	630950 8
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX15	631801 TX15
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	630950 6

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX10	631801 TX10
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	630950 7
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX27	631801 TX27
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E10	631500 E10
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	630950 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 8 mm	631710 8
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	630950 9
Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte Profil Torx® TX40	631801 TX40
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631000 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Douille 12 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	630950 12
Douille, 1/4 pouce pour Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631710 4