

**Pilote, Taille / Ø tenon: 01/2,4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 156750 01/2,4 |
| GTIN | 4033591015647 |
| Classe d'article | 16C |

Description**Exécution:**

Pilote fixe: nitruration gazeuse, finement tourné.

Pilote tournant: trempé superficiellement, rectifié.

Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Pilote fixe.**

Réf. 1/8,5 à 1/18 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

Réf. 2/11,5 à 2/13 – **Pilote fixe.**

Réf. 2/14 à 2/32 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

Utilisation:

Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.

Description technique

| | |
|-----------------|--------|
| Longueur totale | 41 mm |
| Ø tenon | 2,4 mm |
| Ø queue | 2,4 mm |
| Type de produit | Pilote |