

**Ansell****Combinaison de protection type 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, blanc, Taille unisexe: L****Données de commande**

N° commande	098352 L
GTIN	5013756001530
Classe d'article	06A

**Description****Exécution:**

**Combinaison de protection AlphaTec® 1500 PLUS.** Matière SMS très respirante. Excellente protection contre les particules et protection contre les brouillards légers. Sans silicone, une caractéristique importante lors des travaux de peinture par pulvérisation.

- **Filtration éprouvée jusqu'à 99,9 % des particules > 3 µm.**
- **Perméable à la vapeur d'air et d'eau ("respirant") pour réduire la charge thermique.**
- **Ajustement optimisé, confort accru et plus grande sécurité pour le porteur.**
- **Sans silicone, une caractéristique importante lors des travaux de peinture par pulvérisation.**
- **Antistatique, testé suivant EN 1149-5.**

Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 5/6.

**Utilisation:**

Déchargement d'objets en vrac, remplissage/vidange d'installations de procédé, contrôle de surface, marquage et réparation de pièces de carrosserie, montage et contrôle de composants, peinture et nettoyage d'outils et de robots, travaux auxiliaires et d'entretien sur la chaîne de production.

**Norme:**

- **EN ISO 13982-1 Typ 5**

- **EN 13034 Typ 6**

- **EN 1149-5**

- **EN 1073-2**

Norme: EN 13034

---

## Description technique

Taille unisexe	L
Sexe	Unisexe
Vêtements suivant	DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur	blanc
Norme	EN 1073-2
Norme	EN 13982-1
Norme	EN 13034-6
Norme	EN 1149-1
Type de produit	Combinaison de protection chimique