

Lampe à LED pour postes de travail, Type: 12



Données de commande

N° commande	928653 12
GTIN	7612176079730
Classe d'article	97G

Description

Exécution:

Lampe à LED pour postes de travail, économe en énergie, en aluminium avec éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Intensité variable sur 5 niveaux via un commutateur sur la tête de lampe, avec fonction de mémoire. Avec pied robuste en aluminium, Ø pied 180 mm. Température de couleur: blanc neutre 4.000 K.

La lampe intègre des ampoules à LED.

Les ampoules dans la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Durée d'éclairage: 20.000 heures.

Hauteur max.: 570 mm.

Porte-à-faux max.: 740 mm.

Description technique

Puissance	blanc neutre
Hauteur corps de lampe	22,5 mm
Nombre de LED	24
Puissance absorbée	12 W

Longueur corps de lampe	425 mm
Ampoule	Lampes à LED
Ampoule interchangeable	non
Largeur corps de lampe	46 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Porte-à-faux bras de support	470 mm
Température de couleur	4000 K
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail