

**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 20 mm, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302150 6
GTIN	4060576155203
Classe d'article	33T

Description**Exécution:**

Douille de réduction **Schunk** GZB-S.

Possibilité de pré réglage de longueur flexible grâce à la pièce intermédiaire mobile.

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

- **Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.**
- **Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.**
- **Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.**
- **Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).**
- **Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).**
- **Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.**

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 20 mm.

Description technique

Ø serrage D ₁	6 mm
Longueur totale L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Attribut des noms de produit	Ø 20 mm
Précision de concentricité système	5 μm

Type de produit

Douille de réduction