

Bras pivotant double multiconfort pour fixation sur table, Nombre d'articulations: 2



Données de commande

N° commande	928298 2
GTIN	4009729068502
Classe d'article	91P

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l'écran. Plage de pivotement horizontal (180°) et vertical (75°), possibilité d'incliner l'écran. Positionnement horizontal de l'écran possible.

Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage du câble via le couvercle en plastique. Fixation polyvalente (serre-joint, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.

Largeur d'écran maximum: 656 mm ou 27 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100, de 2 à 7 kg.

Coloris:

Argenté.

Description technique

Porte-à-faux bras	333 mm
Angle de pivotement	75 degré
Plage de pivotement	360 degré

Nombre d'articulations	2
Charge admissible	2 - 7 kg
Type de produit	Support pour écran/clavier