



## Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67, jeu de 3, Plage de mesure: 150mm



### Données de commande

N° commande	405520 150
GTIN	4067263132714
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

- **Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.**
- **Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.**
- **Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.**
- **Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.**
- **Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.**

### Description technique

Type de pile	Pile bouton
Erreur admissible	0,03 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,0005 pouce
Longueur de bec	40 mm
Jauge de profondeur	plat
Nombre de piles incluses	1
Mise en veille	oui
Autonomie	12000 heures
Arrêt automatique	oui

Cellules solaires	non
Etalonnage	A1
Indice de protection IP	IP 67
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Interface	TESA Link Connector TLC
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pieds à coulisse universels

---

## Accessoires

Pied à coulisse numériqueTWIN-CAL IP67 Plage de mesure 150 mm	412786 150
---	------------