

**Transpalettes, Longueur fourches: 1150mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 919911 1150   |
| GTIN             | 4062406348717 |
| Classe d'article | 96D           |

**Description****Exécution:**

Transpalette manuel pour un transport ergonomique des marchandises. Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion. Timon robuste en tube d'acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée. Déplacement, levage et abaissement aisés grâce à la poignée ergonomique. Galets tandem en polyuréthane rouge Ø 80×70 mm, roulettes directrices en caoutchouc plein.

**Coloris:**

Rouge signalisation RAL 3020, **revêtement par poudre.**

Longueur: 1540 mm

Largeur: 540 mm

Longueur fourches: 1150 mm

Largeur fourches: 160 mm

Capacité de course: 85 - 200 mm

Capacité de charge: 2500 kg

**Description technique**

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1540 mm |
| Poids    | 68 kg   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Largeur fourches   | 160 mm       |
| Largeur            | 540 mm       |
| Capacité de charge | 2500 kg      |
| Longueur fourches  | 1150 mm      |
| Capacité de course | 85 - 200 mm  |
| Type de produit    | Transpalette |