

**Pilote, Taille / Ø tenon: 0/4mm****Données de commande**

N° commande	156750 0/4
GTIN	4033591015869
Classe d'article	16C

**Description****Exécution:**

**Pilote fixe:** nitruration gazeuse, finement tourné.

**Pilote tournant:** trempé superficiellement, rectifié.

Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Pilote fixe.**

Réf. 1/8,5 à 1/18 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

Réf. 2/11,5 à 2/13 – **Pilote fixe.**

Réf. 2/14 à 2/32 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

**Utilisation:**

Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.

**Description technique**

Longueur totale	59 mm
Ø tenon	4 mm
Ø queue	4 mm
Type de produit	Pilote