

Garant GRIDLINE

Armoire à produits d'entretien avec portes battantes en tôle pleine, Largeur mm / Modèle: 1000-1**Données de commande**

N° commande	987001 1000-1
GTIN	4062406347192
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire universelle pour le rangement de produits d'entretien, d'appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées au pas de 25 mm.

Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations dans le caisson du compartimentage destinées à **l'installation de crochets et supports Easyfix** (dans le groupe 95).

Livraison:

Compartimentage pratique avec 3 tablettes largeur 20G. Panneau perforé supplémentaire.

Livraison:

Crochet Easyfix 955505 réf. 50: 5

Crochet Easyfix 955605 réf. 60: 2

Support Easyfix 955665 réf. 18-26: 2

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires à produits d'entretien sont compatibles avec les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci.

Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm

Hauteur utile: 1840 mm

Largeur en G: 40

Profondeur en G: 20

Description technique

Hauteur	2000 mm
Largeur en G	40
Profondeur	500 mm
Profondeur en G	20
Hauteur utile	1840 mm
Largeur	1000 mm
Poids	84 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires pour produits de nettoyage