



Capteur de force à main DFG, Plage de mesure: 500N



Données de commande

N° commande	479025 500
GTIN	2050002070769
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.

- **Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.**
- **Touches de fonction programmables.**
- **Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.**
- **Mémoire de valeurs mesurées.**
- **Analyse statistique des valeurs mémorisées.**
- **Interface pour exportation de données.**
- **Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d'essai manuel 479029.

Description technique

Plage de mesure	50 - 450 N
-----------------	------------

Précision	0,2 %
Résolution	0,1 N
Longueur	191 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	42 mm
Mémoire des valeurs mesurées	50
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Type de produit	Capteurs de force