

**Lame de scie ruban 27×3660, Dents / pouce: 5/6H****Données de commande**

N° commande	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Classe d'article	12S

Description**Exécution:**

HOLEX – Lame de scie de production avec capacité de coupe élevée.

Utilisation:

Denture variable 0° – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

Denture variable 10° – Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Denture normale 0° – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

Denture normale 10° – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Description technique

Epaisseur	0,9 mm
-----------	--------

Longueur	3660 mm
Largeur	27 mm
Denture	combi
Angle de coupe	10 degré
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban