

**HOLEX****Lame de scie ruban 27×3660, Dents / pouce: 3/4H****Données de commande**

N° commande	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Classe d'article	12S

**Description****Exécution:**

**HOLEX – Lame de scie de production** avec capacité de coupe élevée.

**Utilisation:**

**Denture variable 0°** – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

**Denture variable 10° – Universelle** pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

**Denture normale 0°** – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

**Denture normale 10°** – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

**Remarque(s):**

**Insertion d'une nouvelle lame :** consultez notre manuel d'usage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

**Description technique**

Longueur	3660 mm
----------	---------

Largeur	27 mm
Epaisseur	0,9 mm
Angle de coupe	10 degré
Denture	combi
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban