

**Pilote, Taille / Ø tenon: 1/6,7mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 156750 1/6,7  |
| GTIN             | 4033591016293 |
| Classe d'article | 16C           |

**Description****Exécution:**

**Pilote fixe:** nitruration gazeuse, finement tourné.

**Pilote tournant:** trempé superficiellement, rectifié.

Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Pilote fixe.**

Réf. 1/8,5 à 1/18 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

Réf. 2/11,5 à 2/13 – **Pilote fixe.**

Réf. 2/14 à 2/32 – **Pilote tournant avec arrosage interne.**

**Utilisation:**

Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.

**Description technique**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Longueur totale | 79 mm  |
| Ø tenon         | 6,7 mm |
| Ø queue         | 6 mm   |
| Type de produit | Pilote |