

**Garant****Alésoir à main réglable, Ø DC: 24mm****Données de commande**

N° commande	160600 24
GTIN	4045197250933
Classe d'article	110

**Description****Exécution:**

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l'aide d'un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.

**Description technique**

Plage de réglage Ø	24 - 27,5 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	24 mm
Carré corps □	12 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	82 mm
Longueur totale L	218 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée