

**Garant****Alésoir à main réglable, Ø DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	160600 10
GTIN	4045197250865
Classe d'article	110

**Description****Exécution:**

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l'aide d'un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.

**Description technique**

Ø nom. $D_c$	10 mm
Plage de réglage Ø	10 - 11 mm
Carré corps □	4,9 mm
Longueur de coupe $L_c$	34 mm
Longueur totale L	115 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

**Données utilisateur**

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
--	------------	-------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée