

Garant**Alésoir à main réglable, Ø DC: 55mm****Données de commande**

N° commande	160600 55
GTIN	4045197250988
Classe d'article	110

Description**Exécution:**

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l'aide d'un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.

Description technique

Plage de réglage Ø	55 - 67 mm
Ø nom. D_c	55 mm
Carré corps □	32 mm
Longueur de coupe L_c	125 mm
Longueur totale L	400 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée