

Garant**Alésoir à main réglable, Ø DC: 12mm****Données de commande**

N° commande	160600 12
GTIN	4045197250889
Classe d'article	110

Description**Exécution:**

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l'aide d'un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.

Description technique

Ø nom. D_c	12 mm
Plage de réglage Ø	12 - 13,5 mm
Carré corps □	6,2 mm
Longueur de coupe L_c	41 mm
Longueur totale L	135 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée
Acier < 500 N/mm ²	adaptée
Acier < 750 N/mm ²	adaptée
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée