



## Petite meuleuse d'angle pneumatique, Type: 52294



### Données de commande

N° commande	079325 52294
GTIN	616026522947
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

**Petite meuleuse d'angle** avec moteur pneumatique puissante, vitesse de rotation maximale 20000 tr/min. **Ø pinces de serrage 6 mm**. Utilisation comme fraise conique ou avec les plateaux-suppôts 554090. Tête angulaire à 7°, sans engrenages.

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

#### Remarque(s):

Systèmes de polissage 3M Roloc® Ø 55 / 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

### Description technique

Ø disque max.	75 mm
Quantité maximale d'air absorbé	1050 l/min
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Niveau sonore	79 dB(A)

Vibrations maximales suivant EN	1,3 m/s <sup>2</sup>
Poids	1 kg
Puissance de décharge	522 W
Ø disque min.	50 mm
Référence fabricant	52294
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses d'angle

## Accessoires

disques abrasifs984F Grain 60	554006 60
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 120	554024 120
disques abrasifs984F Grain 36	554006 36
disques abrasifs237AA Grain 280	554008 280
disques abrasifs(ZA) Grain 120	554018 120
disques abrasifs237AA Grain 180	554008 180
Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 220	554033 220
disques abrasifs(CER) Grain 80	554012 80
disques abrasifs984F Grain 36	554005 36
disques abrasifs(ZA) Grain 120	554019 120
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 120	554023 120
disques abrasifs984F Grain 80	554005 80
disques abrasifs(ZA) Grain 50	554018 50
disques abrasifs787C Grain 36	554016 36
disques abrasifs984F Grain 80	554006 80
disques abrasifs237AA Grain 280	554009 280
disques abrasifs787C Grain 80	554014 80
disques abrasifs787C Grain 60	554016 60

Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 80	554023 80
disques abrasifs237AA Grain 400	554009 400
disques abrasifs237AA Grain 600	554008 600
disques abrasifs(ZA) Grain 60	554018 60
disques abrasifs(CER) Grain 60	554013 60
disques abrasifs(ZA) Grain 36	554018 36
disques abrasifs(ZA) Grain 80	554018 80
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 60	554024 60
disques abrasifs(ZA) Grain 60	554019 60
disques abrasifs(ZA) Grain 80	554019 80
disques abrasifs787C Grain 120	554016 120
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 60	554023 60
disques abrasifs237AA Grain 600	554009 600
disques abrasifs(CER) Grain 36	554013 36
Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 60	554033 60
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 36	554023 36
disques abrasifs(ZA) Grain 36	554019 36
disques abrasifs237AA Grain 120	554009 120
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 80	554024 80
disques abrasifs787C Grain 80	554016 80
disques abrasifs984F Grain 60	554005 60
disques abrasifs787C Grain 36	554014 36
disques abrasifs(CER) Grain 120	554013 120
disques abrasifs237AA Grain 120	554008 120
Disque abrasif Combidisc®Diamant Grain 120	554033 120
Disque abrasif Combidisc®(SiC) Grain 36	554024 36
disques abrasifs(CER) Grain 60	554012 60
disques abrasifs787C Grain 60	554014 60
disques abrasifs(CER) Grain 80	554013 80

disques abrasifs(CER) Grain 36	554012 36
disques abrasifs237AA Grain 180	554009 180
disques abrasifs237AA Grain 400	554008 400
disques abrasifs(CER) Grain 120	554012 120
disques abrasifs(ZA) Grain 50	554019 50
disques abrasifs787C Grain 120	554014 120