



Alésoir conique 1:10, petit × grand Ø: 5X15mm



Données de commande

N° commande	161000 5X15
GTIN	4045197088819
Classe d'article	120

Description

Exécution:

Alésoirs à main à goujures droites avec arêtes à conicité croissante (1 mm sur 10 mm de long).

Utilisation:

Pour l'alésage de trous préformés coniques ou étagés sans interruption. Non adaptés aux alésages cylindriques.

Description technique

Ø max. D ₂	15 mm
Ø min. D ₃	5 mm
Carré corps □	10 mm
Longueur totale L	140 mm
Longueur de coupe L _c	100 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine
Rapport conique	1:10
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Embouts Philips

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		