



Meuleuses droites pneumatiques, Type: 48325



Données de commande

N° commande	079443 48325
GTIN	616026483255
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple. Meuleuse droite **compacte, sans engrenages** de 300 W, avec une vitesse de rotation maximale de **25000 tr/min**. Système de contrôle de la vitesse de rotation pour une vitesse constante en charge. Le filtre monté de série prolonge la durée de vie de l'outil.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Description technique

Poids	0,41 kg
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Longueur	202 mm
Quantité maximale d'air absorbé	648 l/min
Niveau sonore	79 dB(A)
Ø pinces de serrage	6 mm

Puissance de décharge	298 W
Référence fabricant	48325
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince Type 01497	079449 01497
------------------	--------------