

DYMO**Cassette 19 mm×7 m, polyester, Type: R****Données de commande**

N° commande	085550 R
GTIN	5411313452175
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Rubans redétachables D1 hydrofuges.

Adapté(s) pour:

Étiqueteuses électroniques Dymo 085500 réf. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Remarque(s):

D'autres étiquettes sont disponibles dans l'eShop.

Description technique

Longueur ruban	7 m
Couleur du ruban	rouge
Largeur ruban	19 mm
Matériau ruban	Polyester
Couleur d'écriture	noir
Type de produit	Ruban
Type	D1

