



Meuleuses droites pneumatiques, Type: 52669



Données de commande

N° commande	079443 52669
GTIN	616026526693
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Dynabrade – Meuleuse droite pneumatique.

Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.

Meuleuse droite puissante, sans engrenages de 750 W avec une vitesse de rotation maximale de **20 000 tr/min. Système breveté de contrôle de la vitesse de rotation** pour une vitesse constante, même en charge.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Description technique

Ø pinces de serrage	6 mm
Longueur	221 mm
Référence fabricant	52669
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Quantité maximale d'air absorbé	1254 l/min
Puissance de décharge	744 W
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²

Niveau sonore	79 dB(A)
Poids	1 kg
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince Type 50016	079449 50016
------------------	--------------