

**Garant****Broche, Type: TR16****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 361119 TR16   |
| GTIN             | 4045197809315 |
| Classe d'article | 310           |

**Description****Exécution:**

Broche trapézoïdale pour une transmission optimale de la force.

L'étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105 – 361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123 – 361137.

**Utilisation:**

TR14 et TR16 **pour serrage extérieur**, TR14l et TR16l **pour serrage intérieur**.

**Adapté(s) pour:**

Modules de serrage 361105 – 361110.

**Accessoire(s):**

Rallonges de broche 361120, clé dynamométrique 656050 120. Douille tournevis 6 pans 643329 10.

**Remarque(s):**

Pièces de rechange pour broches 361176, 361177 et 361178.

**Description technique**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| SW <sub>2</sub>   | 30       |
| Longueur L        | 229,6 mm |
| SW <sub>1</sub>   | 10       |
| Ø ext. D          | 40 mm    |
| Pour code couleur | Xpent1-2 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Série           | Xpent  |
| Type de produit | Broche |

---

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Ecrou Xpent Type 1                               | 361177 1 |
| Fixation de broche Xpent Type 1                  | 361176 1 |
| Ecrou de broche Xpent, complet avec bague Type 1 | 361178 1 |