

Garant**Mors rapporté oscillant, Pour type: 125****Données de commande**

N° commande	361127 125
GTIN	4045197809384
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Revêtu, trempé et rectifié.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140 – 361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Montage recommandé sur **module de serrage fixe**.

Contre-mors adapté 361125.

Description technique

Longueur mors l	68,5 mm
Hauteur mors h	45 mm
Pour code couleur	Xpent1-2
Hauteur h ₁	25 mm
Largeur mors b	125 mm
Longueur l ₁	12 mm

Angle d'oscillation	15 degré
Type de produit	Mors pour étaux