

Garant**Fraise à chanfreiner à 45° HSI GARANT Softcut®, avec alésage, Ø D: 53,9mm**

Données de commande

N° commande	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Classe d'article	210

Description

Utilisation:

Convient pour le chanfreinage en descendant et en remontant.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SO.T1205.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Série	Softcut®
Long. de chanfrein l	22 mm
Ø min. D	53,9 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Plaquette adaptée	SO.T 120504 PDER
Ø fixation	27 mm

Longueur totale L_{tot}	65 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing max. D_1	85 mm
Hteur de chanfrein possible h	15 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219833
--------------------------------------	--------