



Système de mesure d'alésages ULTIMA, Plage de mesure: 20-100mm



Données de commande

N° commande	428675 20-100
GTIN	2050002079939
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Système de mesure de très haute précision pour les Ø intérieurs. Ensemble composé d'un vérificateur d'alésage,

de différentes têtes de mesure, de bagues de réglage et d'une unité d'affichage D62S.

- **Force de mesure constante pour une excellente répétabilité.**
- **Autocentrage des têtes de mesure dans l'alésage.**
- **Système FASTFIT pour un changement rapide des têtes de mesure.**
- **Support multipalpeur: si vous disposez déjà de palpeurs de mesure et d'un afficheur numérique (y compris d'une autre marque), ceux-ci sont compatibles avec le système ULTIMA dans la plupart des cas.**
- **Appareil de mesure compatible avec les afficheurs D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Touches de mesure en céramique à partir de 12 mm.**
- **Mesure de trou borgne en version standard à partir de 12 mm.**
- **Pour la mesure de pièces différentes sur un même poste de mesure, il est possible de brancher plusieurs palpeurs de mesure sur une seule unité d'affichage.**

Livraison:

Poignée avec palpeur de mesure intégré, têtes de mesure, bagues de réglage, unité d'affichage, bloc d'alimentation, mode d'emploi, étui et certificats d'étalonnage (UKAS).

Remarque(s):

Plage de mesure des différentes têtes de mesure au choix de 2 à 310 mm (0,080 pouce – 12,000 pouce). Types de tête de mesure spéciaux ou pour la mesure de filetages, gorges, dentures, alésages profonds, etc. disponibles sur demande.

Description technique

Lecture	0,00001 pouce
Nombre de bagues de réglage	6
Nombre de têtes de mesure	11
Plage de mesure	20 - 100 mm
Lecture	0,0001 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Méetrologie	numérique
Type de produit	Micromètre 3 touches